

Garant**DNMG 150412, Típus: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250769 HB7020
GTIN	4045197949158
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150412 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,

Sarokrídusz	1,2 mm
Minőség	HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Forgácstörő	SM
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150412
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz