

**Garant****DNMG 150408, Típus: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

DNMG 150408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Forgácstörő	SM
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz