

Garant**DNMG 150412, Típus: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150412 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Szerszámananyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150412
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz