

Garant**DNMG 150408, Típus: HB7010-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 250768 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197949110 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

DNMG 150408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Fő felhasználás | P |
| Szerszámanyag | HM |
| Előtolás f | 0,2 - 0,5 mm/ford, |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Minőség | HB7010-1 |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 440 m/min |
| Forgácstörő | SM |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 5 mm |
| Bevonat | bevonattal |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150408 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |