

Garant**DNMG 150404, Típus: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7035-1
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz