

Garant**DNMG 150412, Típus: HB7020****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250869 HB7020 |
| GTIN | 4045197949219 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

DNMG 150412 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min**Műszaki leírás**

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás | P |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 300 m/min |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított |
| Forgácstörő | SG |
| Fogásmélység a_p | 1,5 - 6 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Minőség | HB7020 |
| Előtolás f | 0,25 - 0,6 mm/ford, |
| Bevonat | bevonattal |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150412 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |