

Garant**DNMG 150412, Típus: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150412 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 375 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	SG

Minőség	HB7010-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz