

**Garant****DNMG 150412, Típus: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

DNMG 150412 HB7035-1 Minőség: HB7035-1  
Forgácstörő: SG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	SG
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7035-1

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz