

Garant**Mérőszalag, Hossz: 2m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	461900 2
GTIN	4045197949257
Árucikk kategória	41H

Leírás**Kivitel:**

Különösen kiváló minőségű mérőszalag üvegszál erősítésű poliamid házzal és automatikus szalag visszahúzással.

A tökéletes fogás érdekében az érintkező felületek és a stop gomb **2K Haptoprene** bevonattal rendelkeznek.

A teflonos siklócsapágyak lágy csúszást és különösen könnyű járást biztosítanak.

A speciális gumiból készült **innovatív csillapító** felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót.

Az alsó részen **elhelyezett alumínium profil** precíz stabilitást biztosít.

A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további

tükröződésmentesítés jó rálátást biztosít minden fényviszonynál.

mm osztás

Műszaki leírás

Ház magassága	59 mm
Szalaghossz	2 m
Szalagszélesség	13 mm
Ház hossza	62 mm

Ház szélessége	26 mm
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 2 m	026240 2
--	----------