

**Garant****Mérőszalag mm/col, Hossz: 2m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	461910 2
GTIN	4045197949288
Árucikk kategória	41H

**Leírás****Kivitel:**

Különösen kiváló minőségű mérőszalag üvegszál erősítésű poliamid házzal és automatikus szalag visszahúzással.

A tökéletes fogás érdekében az érintkező felületek és a stop gomb **2K Haptoprene** bevonattal rendelkeznek.

A teflonos siklócsapágyak lágy csúszást és különösen könnyű járást biztosítanak.

A speciális gumiból készült **innovatív csillapító** felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót.

Az alsó részen **elhelyezett alumínium profil** precíz stabilitást biztosít.

A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés jó rálátást biztosít minden fényviszonynál.

mm/col osztás

**Műszaki leírás**

Szalagszélesség	13 mm
Szalaghossz	2 m
Ház hossza	62 mm
Ház magassága	59 mm
Ház szélessége	26 mm

Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 2 m	026240 2
--	----------