



Mérőszalag, Szalaghossz: 10m



Rendelési adatok

Rendelés száma	462120 10
GTIN	4007368114925
Árucikk kategória	46M

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. **Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással.** A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a **lágycsúszást** és kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A **további tükröződésmentesítés** gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.

Műszaki leírás

Ház magassága	77 mm
Ház hossza	78 mm
Ház szélessége	32 mm
Szalagszélesség	19 mm
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1

Termék fajtája

Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 10 m

026240 10