

Garant**Könnyűfém vízmérték mágnessel, Hossz: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467025 1000
GTIN	4045197949332
Árucikk kategória	41H

Leírás**Kivitel:**

Vastagfalú eloxált alumínium profil nagyon nagy hajlítási merevséggel. Sík és prizmás mérőfelület a felületeken, csöveken és éleken való tökéletes beigazításhoz. A perem nélküli horizontális libella nagyítóhatással torzításmentes rálátást biztosít a libellabuborékra.

Erős állandó mágnesekkel.

Műszaki leírás

Függőleges libellák száma	1
Hibahatár normál helyzetben	0,5 mm/m
Vízszintes libellák száma	1
Hossz	1000 mm
Hibahatár fej feletti mérések esetén	0,75 mm/m
Keresztmetszet	24 × 55 mm
Mágnes	Állandó mágnes
Mérőfelületek kivitele	Prizmás mérőfelület
Ház anyaga	Alumínium
Termék fajtája	Vízmérték