

**Garant****Könnyűfém vízmérték mágnessel, Hossz: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467025 800
GTIN	4045197949325
Árucikk kategória	41H

**Leírás****Kivitel:**

Vastagfalú eloxált alumínium profil nagyon nagy hajlítási merevséggel. Sík és prizmás mérőfelület a felületeken, csöveken és éleken való tökéletes beigazításhoz. A perem nélküli horizontális libella nagyítóhatással torzításmentes rálátást biztosít a libellabuborékra.

**Erős állandó mágnesekkel.**

**Műszaki leírás**

Vízszintes libellák száma	1
Hibahatár normál helyzetben	0,5 mm/m
Függőleges libellák száma	1
Hibahatár fej feletti mérések esetén	0,75 mm/m
Hossz	800 mm
Keresztmetszet	24 × 55 mm
Mágnes	Állandó mágnes
Mérőfelületek kivitele	Prizmás mérőfelület
Ház anyaga	Alumínium
Termék fajtája	Vízmérték