

Garant**Pozícionáló befogócsap, Ød1×hossz l1: 20X25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	370105 20X25
GTIN	4045197949400
Árucikk kategória	31E

Leírás

Előny:

- A rugós előfeszítésnek köszönhetően a belső mechanika nem terhelődik túl és ennek köszönhetően csekély kopású.
- Vibráció- és rezgéscsillapító.
- Önzáró, vibráció esetén nincs véletlen kilazulás.
- Nagy $\pm 0,03$ mm ismétlési pontosság.
- Lapos felépítésű.
- Egyszerűen kezelhető.

Felhasználás:

Munkadarabok, lemezek, szerkezetek stb. gyors befogása, rögzítése, állítása, cseréje és biztosítása.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, barnított

Műszaki leírás

Kulcsnyílás l_2	6 mm
Hossz l_2	13,6 mm

Tartóerő	6 kN
Hossz l_3	10 mm
Kulcsnyílás s_1	38 mm
felfogó laphoz $\pm 0,05$	20 mm
Termék fajtája	Befogó csap