

**Garant****Pozícionáló befogócsap, Ød1×hossz l1: 16X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Árucikk kategória	31E

**Leírás****Előny:**

- A rugós előfeszítésnek köszönhetően a belső mechanika nem terhelődik túl és ennek köszönhetően csekély kopású.
- Vibráció- és rezgéscsillapító.
- Önzáró, vibráció esetén nincs véletlen kilazulás.
- Nagy  $\pm 0,03$  mm ismétlési pontosság.
- Lapos felépítésű.
- Egyszerűen kezelhető.

**Felhasználás:**

Munkadarabok, lemezek, szerkezetek stb. gyors befogása, rögzítése, állítása, cseréje és biztosítása.

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, barnított

**Műszaki leírás**

Tartóerő	5 kN
Hossz l <sub>2</sub>	13,6 mm

Hossz l <sub>3</sub>	10 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	6 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	30 mm
felfogó laphoz ±0,05	20 mm
Termék fajtája	Befogó csap