

Garant**Digitális műhelytolómérő IP54 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412680 150
GTIN	4045197949349
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő, IP54, adatkimenettel. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. Preset funkcióval (méret előbeállítás). **Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene komponensekkel.** A mérőfelületek leppeltek.

Előny:

- **Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene komponensekkel.**
- **Hosszú elem élettartam.**
- **Nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.**
- **Új, modern design.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., billentyűzet interfész 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll

Méréstartomány	0 - 150 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Csőrhossz	40 mm
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	ISO 13385
Kalibrálás	A1
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D