

HOLEX**Dugókulcs nyéllal flexibilis, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	622401 10
GTIN	4045197950154
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Többkomponensű **erős nyél** nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél **penge**, krómozott.

Flexibilis szárral, csak jobbos meghúzáshoz maximum 5 Nm-ig. Pengehossz 150 mm, kivéve a 10 méret 175 mm hosszal

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	10 mm
Teljes hossz	289 mm
Pengehossz	175 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs