

Garant**Digitális műhelytolómérő IP54 adatkimenettel, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412680 300
GTIN	4045197949363
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő, IP54, adatkimenettel. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. Preset funkcióval (méret előbeállítás). **Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene komponensekkel.** A mérőfelületek leppeltek. Mélységmérő nélkül.

Előny:

- **Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene komponensekkel.**
- **Hosszú elem élettartam.**
- **Nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.**
- **Új, modern design.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., billentyűzet interfész 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Csőrhossz	64 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

Kalibrálás	A1
Szabvány	ISO 13385
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 300 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,01 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032

Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D