

**Garant****Digitális mélységmérő tolómérő IP67 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418682 150
GTIN	4045197949721
Árucikk kategória	41A

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** Leppelt mérőfelületek. A mérőszín elől finom, edzett mérőcsappal, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő híd, 320 mm hosszú 418689 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.

Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrű 498963 sz.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 150 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Mérőszín keresztmetszete	16×3,5 mm
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
A tartalmazott elemek száma	1
Híd hossza	100 mm
LCD kijelző számmagassága	11,5 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Preset funkció	igen
Automatikus kikapcsolás	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

## Tartozék

Külön kiegészítő híd Híd hossza 320 mm	418744 320
--	------------

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Külön kiegészítő híd Híd hossza 180 mm	418744 180
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Külön kiegészítő híd Híd hossza 260 mm	418744 260
Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236