

Garant**Digitális mélységmérő tolómérő IP67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418682 200
GTIN	4045197949738
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** Leppelt mérőfelületek. A mérősín elől finom, edzett mérőcsappal, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 320 mm hosszú 418689 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz. Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrű 498963 sz.

Műszaki leírás

Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mérősín keresztmetszete	16×3,5 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Méréstartomány	0 - 200 mm

Híd hossza	100 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Preset funkció	igen
Automatikus kikapcsolás	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Külön kiegészítő híd Híd hossza 260 mm	418744 260
Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630

Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Külön kiegészítő híd Híd hossza 320 mm	418744 320
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Külön kiegészítő híd Híd hossza 180 mm	418744 180
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236