

Garant**Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338460 10
GTIN	4045197953179
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú kivitel.**
- **A nyomatékátvitel a négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító elülső vége gyorscsérés szerkezettel rendelkezik.**
- **A hosszabbító hátsó vége DIN szerinti, így a hosszabbító gyorscsérés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba is befogható.**

Előny:

- **A menetfúró hosszabbítók gyorsan és ismételfűző pontossággal cserélhetőek a gyorsváltó csatlakozónak köszönhetően.**
- **A hosszabbítók szinte korlátlanul kombinálhatóak az azonos D_3 átmérő, ill. a K_2 menesztő négyszög következtében.**

Felhasználás:

Olyan hozzáférhetetlen helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő üregek, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, extrém mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

Alkalmazható:

Befogás gyorscsérés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba.

Műszaki leírás

Menet szár Ø-höz d_2	12 mm
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376	M16
Hosszabbító Ø D_4	20 mm
Hosszabbító L_3	145 mm
Hosszabbító L_2	45 mm
Hosszabbító Ø D_3	12 mm
Hosszabbító K_2	9 mm
Termék fajtája	Extensionrod