



## HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 5,4 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 5,4
GTIN	4045197952233
Árucikk kategória	12B

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 19,9 mm

Forgácshorony hossza  $L_c$ : 28 mm

Teljes hossz L: 66 mm

Szár Ø  $D_s$ : 5,4 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/ford,

### Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ford,
Teljes hossz L	66 mm
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	19,9 mm
Szár Ø $D_s$	5,4 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Forgácshorony hossza $L_c$	28 mm
Szabvány	DIN 1897

Névleges Ø D <sub>c</sub>	5,4 mm
Vágóélek száma Z	2
Csúcscsőszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró