



HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 7,2 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 7,2
GTIN	4045197952417
Árucikk kategória	12B

Leírás

Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrasmélység:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 23,2 mm

Forgácshorony hossza L_c : 34 mm

Teljes hossz L: 74 mm

Szár Ø D_s : 7,2 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm²: 0,08 mm/ford,

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 1897
Szár Ø D_s	7,2 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Névleges Ø D_c	7,2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,08 mm/ford,

Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	23,2 mm
Teljes hossz L	74 mm
Forgácshorony hossza L _c	34 mm
Vágóélek száma Z	2
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró