



HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 11,8 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 11,8
GTIN	4045197952745
Árucikk kategória	12B

Leírás

Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrasmélység:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 29,3 mm

Forgácshorony hossza L_c : 47 mm

Teljes hossz L: 95 mm

Szár Ø D_s : 11,8 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm²: 0,1 mm/ford,

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	29,3 mm
Szabvány	DIN 1897
Szár Ø D_s	11,8 mm
Teljes hossz L	95 mm

Tűrés névleges Ø	h8
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Névleges Ø D _c	11,8 mm
Forgácshorony hossza L _c	47 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró