



HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 9,1 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 9,1
GTIN	4045197952608
Árucikk kategória	12B

Leírás

Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L₂: 26,35 mm

Forgácshorony hossza L_c: 40 mm

Teljes hossz L: 84 mm

Szár Ø D_s: 9,1 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm²: 0,1 mm/ford,

Műszaki leírás

Forgácshorony hossza L _c	40 mm
Szabvány	DIN 1897
Teljes hossz L	84 mm
Névleges Ø D _c	9,1 mm
Szár Ø D _s	9,1 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	26,35 mm
Vágóélek száma Z	2

Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcscső	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró