



## HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 12 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 12
GTIN	4045197952752
Árucikk kategória	12B

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

#### Ajánlás:

##### Maximális fúrasmélység:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 33 mm

Forgácshorony hossza  $L_c$ : 51 mm

Teljes hossz L: 102 mm

Szár Ø  $D_s$ : 12 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/ford,

### Műszaki leírás

Teljes hossz L	102 mm
Vágóélek száma Z	2
Szabvány	DIN 1897
Névleges Ø $D_c$	12 mm
Szár Ø $D_s$	12 mm

Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	33 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ford,
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	51 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró