

**HOLEX****HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 18,5 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113005 18,5
GTIN	4045197952899
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L<sub>2</sub>: 36,25 mm

Forgácshorony hossza L<sub>c</sub>: 64 mm

Teljes hossz L: 127 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18,5 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	18,5 mm
Teljes hossz L	127 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h8
Szabvány	DIN 1897
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	64 mm

Névleges $\varnothing D_c$	18,5 mm
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	36,25 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró