

**Garant****Horizontális gyorszorító, változtatható, Típus: 70****Rendelési adatok**

Rendelés száma	376400 70
GTIN	4045197953322
Árucikk kategória	31M

**Leírás****Kivitel:**

Vízszintes talppal. Teljesen horganyzott és passzívált tömör szegecsekkel. Ergonomikus 2 komponensű nyél. Elvesztés ellen védett nyomócsavar. Kompletten horganyzott nyomócsavarral.

**Előny:**

Fokozatmentes kiegyenlítés funkció különböző magasságú munkadarabokhoz. Állandóan nagy szorítóerő.

**Műszaki leírás**

Szorítóerő	3000 N
Max. befogási magasság	60 mm
Nyomócsavar	M8×66 mm
automatikus magasság kiegyenlítés S	35 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító

