

Garant**GARANT Master Tap gépi menetfúró zsákfurathoz, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146735 M3-12
GTIN	4045197953261
Árucikk kategória	111

Leírás**Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetők. Az M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró M3 – M12, 135960 sz.

Spirálszög: 40 fok

Műszaki leírás

Sorozat	Master Tap
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 371
Szabvány	DIN 376
Spirálszög	40 fok

Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

Tartozék

GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, Form C 6HX DIN 376 M M4	135962 M4
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C M M4,5	135960 M4,5
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, Form C 6HX DIN 376 M M5	135962 M5
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C M M10	135960 M10
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C M M6	135960 M6
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C M M3	135960 M3
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C M M4	135960 M4
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C M M8	135960 M8
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C M M7	135960 M7
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, Form C 6HX DIN 376 M M8	135962 M8
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, Form C 6HX DIN 376 M M3	135962 M3
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, Form C 6HX DIN 376 M M6	135962 M6
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, Form C 6HX DIN 376 M M10	135962 M10
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C M M12	135960 M12

GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C M
M5

135960 M5

Kazetta, üres Típus 5

146960 5