

Garant**Orsó, Típus: TR14I****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361119 TR14I
GTIN	4045197953377
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Trapézorsó az optimális erőátvitelhez.

Az 5 tengelyes befogó moduláris összetételű. A fő alkotóelemek a 361105 – 361110 sz. befogó modulok, a 361115 sz. alapsínek, a 361119 sz. orsó, a 361120 sz. orsó hosszabbítók és a 361123 – 361137 sz. rátétpofák.

Felhasználás:

TR14 és TR16 **külső befogáshoz**, TR14I és TR16I **belső befogáshoz**.

Alkalmazható:

Befogó modulok 361105 – 361110 sz.

Opcionális tartozék:

Orsóhosszabbítók 361120 sz., nyomatékkulcs 656050 120 sz.

Figyelem:

Pótalkatrészek a 361176, 361177 és 361178 sz. orsókhöz.

Műszaki leírás

SW ₁	10
SW ₂	27
Hossz L	201,1 mm
Hozzávaló színekód	Xpent0
Külső Ø D	34 mm
Sorozat	Xpent

Termék fajtája

Orsó

Tartozék

Xpent orsórögzítő Típus 0

361176 0

Xpent orsóanya, kompletten gyűrűvel Típus 0

361178 0

Xpent anya Típus 0

361177 0