

Garant**Orsó, Típus: TR16I****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 361119 TR16I |
| GTIN | 4045197953384 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Kivitel:**

Trapézorsó az optimális erőátvitelhez.

Az 5 tengelyes befogó moduláris összetételű. A fő alkotóelemek a 361105 – 361110 sz. befogó modulok, a 361115 sz. alapsínek, a 361119 sz. orsó, a 361120 sz. orsó hosszabbítók és a 361123 – 361137 sz. rátétpofák.

Felhasználás:

TR14 és TR16 **külső befogáshoz**, TR14I és TR16I **belső befogáshoz**.

Alkalmazható:

Befogó modulok 361105 – 361110 sz.

Opcionális tartozék:

Orsóhosszabbítók 361120 sz., nyomatékkulcs 656050 120 sz.

Figyelem:

Pótalkatrészek a 361176, 361177 és 361178 sz. orsókhöz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|----------|
| Külső Ø D | 40 mm |
| Hozzávaló színekód | Xpent1-2 |
| SW ₁ | 13 |
| SW ₂ | 30 |
| Hossz L | 229,6 mm |
| Sorozat | Xpent |

Termék fajtája

Orsó

Tartozék

Xpent anya Típus 1

361177 1

Xpent orsórögzítő Típus 1

361176 1

Xpent orsóanya, kompletten gyűrűvel Típus 1

361178 1