

Garant**Rátétpofa, szorító, egy darabos, Típushoz: 100/32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Lépcsős befogó 5 mm magassággal és 3 mm felfekvő felülettel.

Felhasználás:

Ideális nehéz forgácsoláshoz.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105 – 361110 sz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.

Figyelem:

GS típus tüskés lépcsővel és sima lépcsővel

Műszaki leírás

Hossz l_1	3 mm
Magasság h_1	3 mm
Pofamagasság h	40 mm
Hozzávaló színekód	Xpent0
Pofahossz l	60 mm
Pofaszélesség b	100 mm
Magasság h_2	3 mm

Hossz l ₂	3 mm
Termék fajtája	Satupofák