


**Garant****Rátétpofa, szorító, egy darabos, Típushoz: 125/32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361123 125/32
GTIN	4045197953506
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Lépcsős befogó 5 mm magassággal és 3 mm felfekvő felülettel.

**Felhasználás:**

Ideális nehéz forgácsoláshoz.

**Alkalmazható:**

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105 – 361110 sz.

**Tartalom:**

Rögzítőcsavarokkal.

**Figyelem:**

GS típus tüskés lépcsővel és sima lépcsővel

**Műszaki leírás**

Pofahossz l	68,5 mm
Magasság h <sub>1</sub>	3 mm
Magasság h <sub>2</sub>	3 mm
Pofaszélesség b	125 mm
Pofamagasság h	45 mm
Hozzávaló színekód	Xpent1-2
Hossz l <sub>1</sub>	3 mm

Hossz l <sub>2</sub>	3 mm
Termék fajtája	Satupofák