

Garant

**GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró, furattal, Ø D / élek száma
Z: 63/4mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	213555 63/4
GTIN	4045197953483
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 3,0** sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 15IP** sz. pengével használja.

Műszaki leírás

Maximális külső Ø D _{max}	75 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.T1305
Hozzávaló váltólapka	XEEW1305
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Vágóélek száma Z	4
Vágóél Ø D _c	63 mm

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP