

HOLEX**Magasságmérő előrajzoló, horizontális állítású rajztúvel, Előrajzolósi magasság: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	443720 300
GTIN	4045197953445
Árucikk kategória	42D

Leírás**Kivitel:**

Stabil erős talp leppelt felfekvő felülettel. Finombeállítással, nagyítóval és rögzítőcsavarral rendelkező állítható mérősínnel. 0,02 mm leolvasás. A leolvasási nulla érték és a rajzolóhegy a talp felfekvő felületével össze van hangolva (rajzolósi lehetőség „0”-tól). Így a rajzméreték számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. A rajztű **keményfémbetétes és horizontálisan 140 mm-rel állítható** (pl. nehezen hozzáférhető helyekhez). Karcsú felépítésű rajztű keskeny hornyokban végzett előrajzolóhoz. Az ergonomikus formájú talp megakadályozza a rajztű és a kéz ütközését.

Műszaki leírás

Talpfelület hossz	145 mm
Nónius	1/50 mm
Hibahatár	0,06 mm
Kalibrálás	E1

Talpfelület szélesség	105 mm
Mérőoszlop keresztmetszet	28×9 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő toló mérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm

024630 300

Tartozék

Tartalék rajztű, keményfém betétes állítási tartomány 140 mm

443730 140