

**Garant**

**GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró, furattal, Ø D / élek száma  
Z: 100/10mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	213555 100/10
GTIN	4045197953650
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 3,0** sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzózt a **674252 15IP** sz. pengével használja.

**Műszaki leírás**

Maximális külső Ø D <sub>max</sub>	112,2 mm
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SE.T1305
Hozzávaló váltólapka	XEEW1305
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Vágóélek száma Z	10

Felfogó furat $\varnothing$	32 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP