

Furatfej, balra, Rendszer / lapkaméret: DM/16**Rendelési adatok**

Rendelés száma	272085 DM/16
GTIN	4251414902862
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptartókhöz.**

Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású $\leq 14 \times D$ maximális kinyúlásig.

belső hűtés: Igen

Rendszer: DM

Lapkaméret L-hez alkalmazható: 16 mm

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Középpont eltolódás: 25 mm

Teljes hossz: 35 mm

Alátétlapka: 272670

Műszaki leírás

Középpont eltolódás	25 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922

Rendszer	DM
Alátétlapka	279820 1
Alátétlapka csavar	259027 3
Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	279835 2
Teljes hossz	35 mm
Sorozat	Furatfej
Lapkaméret L-hez alkalmazható	16 mm
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen