

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: DM/16



Rendelési adatok

Rendelés száma	272084 DM/16
GTIN	4251414902800
Árucikk kategória	29D

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptartókhöz**.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású $\leq 14 \times D$ maximális kinyúlásig.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Lapkaméret L-hez alkalmazható: 16 mm

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Középpont eltolódás: 25 mm

Teljes hossz: 35 mm

Alátétlapka: 279820 1

Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz	35 mm
Alátétlapka csavar	259027 3

Középpont eltolódás	25 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Alátétlapka	279820 1
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Rendszer	DM
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	279835 1
Sorozat	Furatfej
Lapkaméret L-hez alkalmazható	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen