

HOLEX**ER szorítópatronos befogó, HSK-A 63 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305439 32
GTIN	4045197953780
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és Form B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	32
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogási tartomány	2 - 20 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	ISO 12164-1

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-6
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
--	-----------