

**HOLEX****ER szorítópatronos befogó, HSK-A 63 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305439 16
GTIN	4045197953766
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és Form B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

**Tartalom:**

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Külső Ø D	28 mm
ER szorítópatronhoz	16
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	ISO 12164-1

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-6
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 20000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

---

## Tartozék

Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
--	-----------