

HOLEX**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 A = 100, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306687 32
GTIN	4045197954367
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Hűtőcsatorna furattal.**Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₄	24 mm
Külső Ø D	78 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D ₁	32 mm

Befogó	HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó