

Garant**Gyorscserés menetfúró befogó, BT 40, Menetvágási tartomány: M3-12****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 334663 M3-12 |
| GTIN | 4045197954411 |
| Árucikk kategória | 31M |

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-2

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 38 mm

Belső Ø D₁: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 68 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Külső Ø D | 38 mm |
| Belső Ø D ₁ | 19 mm |
| Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 68 mm |
| Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm |
| Menetvágási tartomány | M3 – M12 |
| Befogó | BT 40 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-2 |
| Termék fajtája | Menetfúró befogó |