

Garant**Gyorscserés menetfúró befogó, BT 30, Menetvágási tartomány: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334662 M3-12
GTIN	4045197954404
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- **Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.**
- **Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.**

Felhasználás:

- **Idomszer szerinti menetek előállítása.**
- **Jobbos és balos menethez használható.**
- **NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.**

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-2

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 38 mm

Belső Ø D_i: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 63 mm

Műszaki leírás

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben	7,5 mm
---------------------------------	--------

Menetvágási tartomány	M3 – M12
Külső Ø D	38 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Hosszkiegyszerítés húzó üzemben	7,5 mm
Belső Ø D ₁	19 mm
Befogó	BT 30
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Termék fajtája	Menetfúró befogó