

Garant**Univerzális szerszámkészlet XXL 70 darabos, Alkotóelemek száma: 70****Rendelési adatok**

Rendelés száma	685500 70
GTIN	
Árucikk kategória	66H

Leírás**Kivitel:**

L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 1–1 db 642129 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 1–1 db 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret

Hosszabbító: 1–1 db 641029 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret

Mérőszalag: 1 db 462201 sz. 2,5 méret

Csillag-villáskulcsok: 1–1db 613600 sz. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 méret

Kombinált fogó: 1 db 700940 sz. 160 méret

Telefonfogó: 1 db 713040 sz. 200 méret
Oldalcsípőfogó: 1 db 724840 sz. 160 méret
Lapos csavarhúzó: 1–1 db 660030 sz. 2; 3,5; 5,5; 6,5 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1–1db 667690 sz. 1; 2 méret
Hajlított hatszögműkulcs készlet, gömbvégű fejjel: 1 db 627132 sz. 9 méret
Kés: 1 db 845020 sz.
Fedélbetét: 1 db 693352 sz.
Tárolás: L-BOXX® 693330 sz. 238 méret

Figyelem:**A szállítás elhelyezett szerszámmal történik.**

Műszaki leírás

Súly	11 kg
IP védettségi osztály	IP X4
Tartalom (db)	70
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667690 2
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660030 5,5
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613500 15
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642129 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613600 10
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2 mm	660030 2
	713040 200

Telefonfogó, egyenes, krómozott, vastag falú markolattal
Teljes hossz 200 mm

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642129 34
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 9 mm	613600 9
Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	700940 160
Fedélbetét, külön	693352
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642129 15
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660030 3,5
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667690 1
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642129 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613600 21
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2,5 m	462201 2,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613600 17
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642129 30
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643229 4
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613600 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 6 mm	613600 6
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613600 19
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640025 1/2
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643229 7
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642129 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613600 15
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® üres Típus 238	693330 238

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642129 22
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642129 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613600 12
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 20 mm	613600 20
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642129 24
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642129 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613600 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613600 16
Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	724840 160
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642129 11
Hajlított hatszögműkulcs készlet, tartógolyóval Krómozott Kulcsok száma 9	627132 9
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642129 12
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613600 11
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642129 32
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642129 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642129 27
Univerzális kés, 2K markolattal 3 pengével, 18 mm	845020
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613600 7
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642129 21
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660030 6,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613600 22
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642129 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613600 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613500 16

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613600 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613600 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613600 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642129 10