

Garant**Dugókulcs készlet 1/2 col 32 darabos, Tartalom (db): 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	685550 32
GTIN	2050001944498
Árucikk kategória	66H

Leírás**Kivitel:**

L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítás teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 1–1 db 642129 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 1–1 db 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret

Hosszabbító: 1–1 db 641029 sz. 75; 125; 250 méret

Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret

Fedélbetét: 1 db 693352 sz.

Tárolás: L-BOXX® 693330 sz. 102 méret

Figyelem:

A szállítás elhelyezett szerszámokkal történik L-BOXX®-ban.

Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.

Műszaki leírás

Súly	6,6 kg
Kivitel	dugókulcsokkal
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642129 13
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642129 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642129 27
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642129 21
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642129 12
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642129 15
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
Fedélbetét, külön	693352
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642129 10
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642129 30
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642129 22
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640025 1/2
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642129 17
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643229 4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643229 7
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642129 18
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642129 14
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642129 11
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642129 16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642129 19
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642129 32
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642129 24
Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® üres Típus 102	693330 102
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642129 34