

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 2
Fejhossz L ₁	26 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Kés ISO kódja	PSSNR/L 1616H12
Könyökemelő csavar	259018 2
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Szárméret	16 mm
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	259031 20
Működő szélesség L ₄	20 mm
Teljes hossz L	100 mm
Rugó készlet	259044 2
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500