

Garant**Teslaméter mérőkészülék mágnesesség méréséhez, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380865 1
GTIN	4045197954565
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Könnyű és kompakt kivitel. Szennyeződésektől védett ház.**
- **Automatikus méréstartomány kiválasztás. Kijelzés választhatóan Tesla-ban vagy Gauss-ban.**
- **Statikus és dinamikus mérések.**
- **É/D mágneses pólus kijelzés. Nullpont beállítás.**

Felhasználás:

A maradvány remanencia, a mágneses indukció és a mezőnek a mágnesasztalon való eloszlásának méréséhez.

Tartalom:

Bőr táska és 4 x AA elem.

Figyelem:

A 380866 sz. 1 méretű szenzor kopás esetén egyszerűen utánrendelhető és kicserélhető.

Műszaki leírás

Dinamikus mező méréstartomány	0 - 750 mT
Mérési pontosság	± 5%
Üzemi hőmérséklet	0 - 40 °C

Statikus mező méréstartomány	0 - 1500 mT
Energiaellátás	Elemes
Elem típusa	Mignon, AA
A tartalmazott elemek száma	4
Termék fajtája	Mágneses mező mérő

Tartozék

Mérőérzékelő Tesla-Meter-hez Típus 1	380866 1
--------------------------------------	----------