

**Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380777 160
GTIN	2050001943699
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. **Fokozatmentesen állítható** mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. nagyméretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

Műszaki leírás

Póluslap kopóréteg vastagság	6 mm
Központosító Ø	125 mm
Központosítási mélység	4 mm
Mágneses mező magassága	10 mm
Furatkör Ø	142 mm

Párhuzamos pólusosztás	8+3 mm
Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Névleges tapadóerő	100 N/cm ²
Magasság	57 mm
Súly	8 kg
Menet Ø	4×M8
Lehetséges központosító furat J	15×6 mm
Tokmány Ø	160 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány