

**Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380777 250
GTIN	2050001944412
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. **Fokozatmentesen állítható** mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. nagyméretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

Műszaki leírás

Póluslap kopóréteg vastagság	6 mm
Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Lehetséges központosító furat J	25×20 mm
Súly	20 kg
Központosító Ø	200 mm

Menet Ø	4×M8
Tokmány Ø	250 mm
Központosítási mélység	4 mm
Mágneses mező magassága	10 mm
Furatkör Ø	232 mm
Névleges tapadóerő	150 N/cm ²
Magasság	57 mm
Párhuzamos pólusosztás	12+3 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány