



Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	380777 300
GTIN	2050001944429
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. **Fokozatmentesen állítható** mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. nagyméretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

Műszaki leírás

Lehetséges központosító furat J	25×20 mm
Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	6 mm
Mágneses mező magassága	10 mm
Magasság	62 mm

Központosító Ø	250 mm
Névleges tapadóerő	150 N/cm ²
Menet Ø	4×M8
Központosítási mélység	4 mm
Párhuzamos pólusosztás	12+3 mm
Furatkör Ø	285 mm
Tokmány Ø	300 mm
Súly	31 kg
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány